



Set bitdoppen voor Torx® 1/2 inch-vierkant 6-delig, lang



Bestelgegevens

Bestelnummer	639509
GTIN	4018754269419
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**;

Doppen volgens **DIN 3124**.

Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M6 – M14.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd.

Levering:

Doppen: 6 st. gr. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Hoogte: 57 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen	6
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Lengte	322 mm
Breedte	135 mm

Hoogte	57 mm
Producttype	Dop