

Garant**RC.X 1204, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1204 HB7010-1 Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SM
Snedecndities	continu

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1204
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien