

**Lamellenslijpers (A), Korrel 120, Kop-Ø×kopbreedte: 3/30X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554300 3/30X10
GTIN	4045197803337
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Waaivormige plaatsing van de lamellen rondom de as van het gereedschap.

Slijplamellen bestrooid met **normaal korund (A)**.

Toepassing:

Voornamelijk voor fijn slijpen en polijsten aan grotere radiussen in de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, in de container- en apparatenbouw. De slijplamellen passen zich aan de contouren van het werkstuk aan.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Schacht-Ø	3 mm
Kop-Ø	30 mm
Aanbevolen toerental	16000 min ⁻¹
Kopbreedte	10 mm
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A

Productnaamattribuut	Korrel 120
Producttype	Lamellenslijpers

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
droog	geschikt		