



## Getrapte bek voor klemstukken mobiel, Voor type: 125



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 361347 125    |
| GTIN          | 4250364402729 |
| Artikelklasse | 34A           |

### Omschrijving

**Toepassing:**

Voor het spannen van afgewerkte en onbewerkte delen (door inschroefbare klemstukken).

**T.b.v.:**

Titan 2 nr. 361302.

**Opmerking:**

Spannen van onbewerkte delen alleen bij parallelle werkstukken. Klemstukken nr. 361238 – 361250.

### Technische beschrijving

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Lengte $l_1$            | 40 mm             |
| Geschikt voor kleurcode | Titan             |
| Geschikt voor kleurcode | Titan2/TitanSense |
| Geschikt voor kleurcode | LCV125G           |
| Bekbreedte $b$          | 124,4 mm          |
| Bekhoogte $h$           | 39,5 mm           |
| Beklengte $l$           | 70 mm             |
| Hoogte $h_1$            | 20 mm             |
| Producttype             | Bankschroefbekken |

