

Garant**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 124/180mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 274030 124/180 |
| GTIN | 4062406204365 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|--------|
| maximale 1e insteek-Ø D_2 | 180 mm |
| minimale 1e insteek-Ø D_1 | 124 mm |
| maximale snijdiepte t_{max} | 28 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Systemsleutel | ja |
| Steekbreedte w | 3 mm |

Producttype

Snijplaathouder