

Garant**Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek
D1 / D2: 122/180mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274046 122/180
GTIN	4062406204549
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D_1 = minimale \varnothing voor de eerste insteek / D_2 = maximale \varnothing voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek- \varnothing D_2	180 mm
minimale 1e insteek- \varnothing D_1	122 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	20 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	4 mm

Producttype

Snijplaathouder