

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 114/160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274086 114/160
GTIN	4062406204716
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

D₂ = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D ₂	160 mm
minimale 1e insteek-Ø D ₁	114 mm
maximale snijdiepte t _{max}	100 mm
Inzetsoort	links
Systeemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

