

**Garant****Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 334/999mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274088 334/999
GTIN	4062406204815
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale  $\emptyset$  voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale  $\emptyset$  voor de eerste insteek.

$D_2$  = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	80 mm
minimale 1e insteek- $\emptyset$ $D_1$	334 mm
maximale 1e insteek- $\emptyset$ $D_2$	999 mm
Inzetsoort	rechts
Systemsleutel	ja
Steekbreedte $w$	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

