

**Garant****Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 144/200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274090 144/200
GTIN	4062406204846
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

D<sub>2</sub> = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	200 mm
minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	144 mm
maximale snijdiepte t <sub>max</sub>	80 mm
Inzetsoort	links
Systemsleutel	ja
Steekbreedte w	8 mm
Producttype	Snijplaathouder

