



## Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm, Type: 3550-180ES



### Bestelgegevens

Bestelnummer	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Artikelklasse	03R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rechte persluchtslijper met 1050 W afgegeven vermogen en een maximaal toerental van **18000 omw./min.**

**Spantang-Ø 6 mm.** Lange uitvoering met slanke hals.

### Technische beschrijving

Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Maximale luchtbehoefte	1560 l/min
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Afgegeven vermogen	1050 W
Gewicht	1,4 kg
Lengte	365 mm
Geluidsproductie	81 dB(A)
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Rechte slijper

