

**Accu-boorschroefmachine met verwisselbare boorhouder, Type: GSR1235FCF****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Artikelklasse	03B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bosch accu-boorschroefmachine

- **Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.**
- **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

Nauwkeurig werken ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij compacte uitvoering **met bithouder** of verwisselbaar **excentrisch of haaks opzetstuk**. Flexibel werken dankzij het wisselsysteem met vier verschillende **FlexiClick**-opzetstukken. Comfortabel gebruik: opzetstukken blijven voor het instellen van de 16 verschillende posities gewoon op het apparaat.

**Levering:**

Inclusief lader, excentrisch opzetstuk, boorhouder, haaks booropzetstuk, bithouder en L-BOXX.

**Opmerking:**

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u onder nr. 073851 - 073866.

**Technische beschrijving**

Snelspanhouder spanbereik	0 - 10 mm
---------------------------	-----------

Toerentalbereik 1e stand	0 - 460 min <sup>-1</sup>
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Fabrikantnummer	GSR 12V-35 FC
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accuspanning	12 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Maximaal draaimoment zacht	20 Nm
Aantal inbegrepen accu's	2
Maximale vibratie volgens EN	<1,9 m/s <sup>2</sup>
Typisch gebruik	Strong
Motortype	2-polige motor
Accucapaciteit	3 Ah
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 12 V
Maximaal draaimoment hard	35 Nm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	32 mm
Gewicht	0,8 kg
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	met verwisselbare boorhouder, 12 V
USP2	met 2 accu's, in L-Boxx

## Accessoires

Li-ion-accu Accutype, accuspanning B12 V	073855 B12
--	------------