

**Mitutoyo****Beugelschroefmaat Set 3-delig, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 420501 0-25   |
| GTIN          | 4067263132974 |
| Artikelklasse | 44A           |

**Omschrijving****Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchroomd.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

**Levering:**

3 x beugelschroefmaat 420500 gr. 0 – 25.

**Technische beschrijving**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Aflezing             | 0,01 mm      |
| Meetbereik           | 0 - 25 mm    |
| Kalibratie           | B1           |
| Spindel-Ø            | 6,35 mm      |
| Meettrommelindeling  | 1/50 mm      |
| Spoed van de spindel | 1/50 mm      |
| Maximale afwijking   | 2 µm         |
| Uitvoering meetvlak  | HM-uitgerust |
| Meettrommel-Ø        | 18 mm        |
| Norm                 | DIN 863      |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Meettechniek | analoog           |
| Verpakking   | stevige box       |
| Producttype  | Beugelschroefmaat |

## Dienstverlening

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber<br>Maximaal meetbereik 3X25 mm       | 022000 3X25 |
| DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber<br>Maximaal meetbereik 3X25 mm | 022010 3X25 |

## Accessoires

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Beugelschroefmaat Meetbereik 0-25 mm | 420500 0-25 |
|--------------------------------------|-------------|