

Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster zonder afschuining, zonder aanloopprofiel, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 200cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964860 200
GTIN	4047482136243
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.

Hoogte: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Opmerking:

Hout is een natuurproduct. Voor sterke tekening worden geen garantieclaims geaccepteerd.

Technische beschrijving

Looprooster lengte	200 cm
Gewicht	24,5 kg
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm
Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster

