

Geïmpregneerd houten veiligheidslooprooster met 1×afschuining lange zijde en dubbel aanloopprefiel / brede zijden, Breedte 80 cm, Looprooster lengte: 150cm



Bestelgegevens

Bestelnummer	964862 150
GTIN	4047482136281
Artikelklasse	96C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslooproosters van sterke, gegroefde beukenhouten planken. Verbinding van de segmenten met edelstaalkabels, 3 mm dik. Sluiting en afdekkappen van messing. Elastische rubbervoeten van NBR voorkomen wegglijden van het houten looprooster en bieden een hoog loopcomfort. Door de impregnering bijzonder geschikt voor gebruik bij olie- en koelsmeermiddelen. Reiniging: houten rooster oprollen.

Hoogte: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Getest op antislipwerking (R11) en verdringingsruimte (V10) door IFA (instituut voor arbeidsveiligheid van de Duitse wettelijke ongevallenverzekering).

Aanloopprefiel:

Extra afschuining aan de **brede zijden van het looprooster**.

Afschuining:

Extra afschuining aan de **lange zijden van het looprooster** in een hoek van 45°.

Technische beschrijving

Gewicht	18,5 kg
Looprooster lengte	150 cm
Fabrikantnummer	Houten looprooster
Productnaamattribuut	Breedte 80 cm

Looprooster breedte	80 cm
Producttype	Houten looprooster