

Garant**Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613600 32
GTIN	4062406220136
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Maximale ringhoogte $h_{2,max}$	21 mm
Sleutellengte L	360 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	32 mm
maximale bekhoogte h_1	14 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel