

**Garant****Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613600 10
GTIN	4062406220020
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

**HT-Drive** – het bijzonder passende profiel.

**Voordeel:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	10 mm
Sleutellengte L	125 mm
Maximale ringhoogte $h_{2\max}$	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekhoogte $h_1$	5 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel