

**Garant****Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613600 30
GTIN	4062406220129
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met **HT-Drive**-profiel.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

**Opmerking:**

**HT-Drive** – het bijzonder passende profiel.

**Voordeel:**

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	330 mm
maximale bekhoogte h <sub>1</sub>	14 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	30 mm
Maximale ringhoogte h <sub>2 max</sub>	20 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel