

**Garant****Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 21X23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 21X23
GTIN	4062406220372
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

**Norm:****DIN 3110 / ISO 3318****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

**Technische beschrijving**

maximale bekhoogte h	8 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	23 mm
maximale bekbreedte b <sub>2</sub>	51 mm
Sleutellengte L	250 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	21 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekbreedte b <sub>1</sub>	47 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel