

Garant**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614600 13
GTIN	4062406220648
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **HT-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

maximale bekhoogte h1	6,5 mm
Maximale ringhoogte h _{2max}	10 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	13 mm
Sleutellengte L	195 mm

Ringstand	10 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
vonkvrij	nee
Ring diep doorgezet	ja
Producttype	Schroefsleutel