

Garant**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 16X17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 16X17
GTIN	4062406220297
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	17 mm
maximale bekhoogte h	6 mm
maximale bekbreedte b ₂	39 mm
Sleutelwijdte ₁	16 mm
maximale bekbreedte b ₁	36 mm
Sleutellengte L	205 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel