

Garant**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 16X18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 16X18
GTIN	4062406220303
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:**DIN 3110 / ISO 3318****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	220 mm
maximale bekbreedte b1	36 mm
maximale bekhoogte h	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekbreedte b2	40 mm
Sleutelwijdte ₂	18 mm
Sleutelwijdte ₁	16 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel