

Garant**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 24X27mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 610600 24X27 |
| GTIN | 4062406220419 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|-----------|
| Sleutellengte L | 280 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 24 mm |
| Sleutelwijdte ₂ | 27 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| maximale bekhoogte h | 9 mm |
| maximale bekbreedte b1 | 54 mm |
| maximale bekbreedte b2 | 60 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Bekstand 1 | 15 graden |

| | |
|---|----------------------|
| Bekstand 2 | 15 graden |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | mat verchromd |
| vonkvrij | nee |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee |
| Producttype | Schroefsleutel |