

Garant**Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 17X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 17X19
GTIN	4062406220310
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	17 mm
maximale bekbreedte b1	40 mm
Sleutelwijdte ₂	19 mm
Sleutellengte L	220 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
maximale bekbreedte b2	43 mm
maximale bekhoogte h	7 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel