

Garant**Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614600 16 |
| GTIN | 4062406220679 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. **Ringzijde diep doorgezet.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig – ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het **HT-Drive**-teken.

Voordelen:

- **Bouten worden op de flanken gepakt. – De bouten worden gespaard. – Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. – Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|----------|
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutelwijdte | 16 mm |
| Maximale ringhoogte $h_{2,max}$ | 11 mm |
| Sleutellengte L | 230 mm |
| maximale bekhoogte h_1 | 8 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Ringstand | 10 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd |
| vonkvrij | nee |
| Ring diep doorgezet | ja |
| Producttype | Schroefsleutel |