

**Garant****Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 18X19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	610600 18X19
GTIN	4062406220327
Artikelklasse	61A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	220 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	18 mm
maximale bekbreedte b2	43 mm
maximale bekhoogte h	7 mm
maximale bekbreedte b1	40 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	19 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Bekstand 1	15 graden

Bekstand 2	15 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
vonkvrij	nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes	nee
Producttype	Schroefsleutel