

Garant**Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 14X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615600 14X15
GTIN	4062406220921
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **HT-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

Sleutellengte L	245 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	22 mm
Sleutelwijdte ₁	14 mm
Sleutelwijdte ₂	15 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	23 mm

Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	75 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Ring diep doorgezet	ja
open ring	nee
Producttype	Schroefsleutel