

Garant**Ringsleutel, diep doorgezet, Sleutelwijdte: 8X9mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 615600 8X9 |
| GTIN | 4062406220846 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.

Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met **HT-Drive**-profiel.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchromd (splintervrij); rondom gepolijst.

Opmerking:

HT-Drive – het bijzonder passende profiel.

Voordeel

- **Bouten worden op de flanken gepakt.**
- **De bouten worden gespaard.**
- **Langere levensduur van de bout.**
- **Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.**
- **Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sleutellengte L | 180 mm |
| Sleutelwijdte ₁ | 8 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Sleutelwijdte ₂ | 9 mm |
| Maximale ring-Ø D ₂ max | 15 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Maximale ring-Ø D ₁ max | 14 mm |
| Ringstand | 75 graden |
| Productieproces | matrijsgesmeed |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | mat verchromd |
| Ring diep doorgezet | ja |
| open ring | nee |
| Producttype | Schroefsleutel |