

Garant**Snijplaat linkse draad, M-LH: M3,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140620 M3,5
GTIN	4062406221607
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm.

1 3/4-gang-aansnijding.

Snijrichting: links

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,6 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 5 mm

Technische beschrijving

Hoogte	5 mm
Buiten-Ø	20 mm
Oplopend met	0,6 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M3,5

Draadsoort	M-LH
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	links
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		