

Garant**Snijplaat, UNC: 2-4,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 2-4,5
GTIN	4062406224226
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 4,5

Schroefdraad-Ø: 50,8 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 36 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	4,5
Buiten-Ø	90 mm
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Hoogte	36 mm

Draadafmeting	2-4,5 UNC
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		