

Garant**Snijplaat HSS, MF: 56X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 56X2
GTIN	4062406222833
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.****1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2 mm

Buiten-Ø: 105 mm

Hoogte: 22 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	2 mm
Buiten-Ø	105 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	22 mm
Draadafmeting	M56x2

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		