

Garant**Snijplaat HSS, MF: 14X0,75****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 141050 14X0,75 |
| GTIN | 4062406222116 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

1 3/4-gang-aansnijding.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,75 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-----------|
| Hoogte | 11 mm |
| Buiten-Ø | 38 mm |
| Oplopend met | 0,75 mm |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Draadafmeting | M14×0,75 |

| | |
|---------------|-----------|
| Draadsoort | MF |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Snijrichting | rechts |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |