

Garant**Snijplaat, G: G5/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142060 G5/8
GTIN	4062406224097
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeskant-snijmoer **zonder** schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 22,91 mm

Sleutelwijdte: 50 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Hoogte	16 mm
Schroefdraad-Ø	22,91 mm
Sleutelwijdte	50 mm
Gangen per inch	14
Draadafmeting	G5/8

Tolerantieklasse	A
Snijrichting	rechts
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 382
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		