

**Garant****Snijplaat HSS, MF: 50X2****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 141050 50X2   |
| GTIN          | 4062406222765 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 22 mm

**Technische beschrijving**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tolerantieklasse | DIN 13 6g |
| Oplopend met     | 2 mm      |
| Buiten-Ø         | 90 mm     |
| Hoogte           | 22 mm     |
| Draadafmeting    | M50x2     |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Draadsoort    | MF        |
| Flankhoek     | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS       |
| Norm          | EN 22568  |
| Snijrichting  | rechts    |
| Producttype   | Snijplaat |

### Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium<br>(kortspanend)    | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Olie                          | geschikt         |                |          |
| droog                         | beperkt geschikt |                |          |