

Garant**Snijplaat HSS, MF: 25X1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 25X1
GTIN	4062406222321
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.****1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 1 mm

Buiten-Ø: 55 mm

Hoogte: 16 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	1 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	16 mm
Buiten-Ø	55 mm
Draadafmeting	M25×1

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		