

Garant**Snijplaat, UNC: 1.1/8-7****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 142520 1.1/8-7 |
| GTIN | 4062406224196 |
| Artikelklasse | 11K |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 7

Schroefdraad-Ø: 28,56 mm

Buiten-Ø: 65 mm

Hoogte: 25 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|----------|
| Schroefdraad-Ø | 28,56 mm |
| Buiten-Ø | 65 mm |
| Gangen per inch | 7 |
| Hoogte | 25 mm |

| | |
|------------------|-------------|
| Draadafmeting | 1.1/8-7 UNC |
| Snijrichting | rechts |
| Draadsoort | UNC |
| Flankhoek | 60 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Tolerantieklasse | 2A |
| Producttype | Snijplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |