

**Garant****Snijplaat HSS, MF: 52X2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 52X2
GTIN	4062406222789
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

**1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 2 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 22 mm

**Technische beschrijving**

Oplopend met	2 mm
Hoogte	22 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Buiten-Ø	90 mm
Draadafmeting	M52x2

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		