

**Garant****Snijplaat, G-LH: W1.3/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141550 W1.3/4
GTIN	4062406223915
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor Whitworth-schroefdraad** volgens BSW-norm BS84 in het tolerantieveld middel.

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	middel
Draadafmeting	W1.3/4
Gangen per inch	5
Buiten-Ø	90 mm
Hoogte	36 mm

Draadsoort	BSW
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		