

**Garant****Snijplaat, UNC: 1.3/4-5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 5

Schroefdraad-Ø: 44,45 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 36 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	5
Hoogte	36 mm
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Buiten-Ø	90 mm

Draadafmeting	1.3/4-5 UNC
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		