

Garant**Snijplaat HSS, MF: 4X0,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 4X0,25
GTIN	4062406223045
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.**

1 3/4-gang-aansnijding.

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,25 mm

Buiten-Ø: 20 mm

Hoogte: 5 mm

Technische beschrijving

Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	5 mm
Buiten-Ø	20 mm
Oplopend met	0,25 mm
Draadafmeting	M4×0,25

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		