

Garant**Snijplaat HSS, MF: 52X3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 52X3
GTIN	4062406222796
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.****1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 3 mm

Buiten-Ø: 90 mm

Hoogte: 22 mm

Technische beschrijving

Hoogte	22 mm
Buiten-Ø	90 mm
Oplopend met	3 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Draadafmeting	M52x3

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		