

Garant**Snijplaat HSS, MF: 12X0,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	141050 12X0,5
GTIN	4062406222062
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten.****1 3/4-gang-aansnijding.**

Snijrichting: rechts

Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Oplopend met: 0,5 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 11 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø	38 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Hoogte	11 mm
Oplopend met	0,5 mm
Draadafmeting	M12×0,5

Draadsoort	MF
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		