

**Kernboor HSS Snijdiepte 25 mm, Ø DC: 21mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 119010 21 |
| GTIN | 4014586613123 |
| Artikelklasse | 03G |

Omschrijving**Uitvoering:**

HSS-kernboor met QuickIN-opname.

Totale lengte: 72 mm bij alle boormaten

T.b.v.:

Snelwisselsysteem voor tijdsbesparende, sleutelloze gereedschapswissel.

Geschikt voor FEIN-kernbooreenheden, met adapter ook voor andere merken. De kernboor verspaant slechts één materiaalring, daardoor ca. 40% – 60% tijdsbesparing.

Levering:

Zonder centreerstift.

Opmerking:

FEIN-kernbooreenheden zie nr. 076520/ 076524/ 076526 groep 0 – werkplaatsbenodigdheden. Bij gebruik van kernboren 119010 en 119000 is centreerstift 119019 nodig.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------|
| Nominale Ø D _c | 21 mm |
| Snijmateriaal | HSS |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Gatzaag |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | | |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | | |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | | |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| Olie | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |