

**Slagschroefmachine, Type: IPWE400R****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 074110 IPWE400R |
| GTIN | 4002395143511 |
| Artikelklasse | 03M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Slagschroefmachine 1/2 inch met hoog **draaimoment tot 400 Nm.**

- **Elektronica met toerentalregeling.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Ergonomisch design met softgrip-voering en robuust metalen tandwielhuis.**

Voordeel:

Elektronica met toerentalregeling.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Aantal slagen | 1000 - 2600 min ⁻¹ |
| Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch |
| Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9) | M12 – M20 |
| Maximaal toerental | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| maximaal draaimoment | 400 Nm |
| Fabrikantnummer | IPWE400R |

| | |
|------------------------------------|--|
| Wattage | 725 W |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Maximale vibratie volgens EN | 15,9 m/s ² |
| Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| geschikt voor materiaal | Staal |
| Producttype | Slagschroefmachine |
| USP2 | max. schroef-Ø M12-M20, gereedschapsopname buitenvierkant 1/2 inch |
| USP1 | 400 Nm |