

**Garant****Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex bekleed met zwart rubber, kantelbaar tafelblad met gaten, Type: 2000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920351 2000
GTIN	4062406229160
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. Buisframe met kantelbaar tafelblad (750 x 750 mm). Hellingshoek tot 20° mogelijk. Automatische beveiliging tegen wegglijden op het kantelbare tafelblad, bij 0° is de beveiliging tegen wegglijden volledig ingeschoven. Kantelbaar tafelblad met scheidingsplaten aan de zij- en achterkant. Met bussen in het werkblad voor de plaatsing van lampen en loepen. Werkblad van beuken multiplex met 5 mm dik, zwart rubber bekleed.

Zij- en achterkant voorzien van geperforeerde wanden □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken, houders en accessoires voor geperforeerde wanden. Bekledingsplaten aan de zijkant maken serieopstelling mogelijk. Kabeldoorvoer in de bekledingsplaten aan de zijkant. Staander met 3 randaarde-contactdozen voor montage onder het frame (rechts of links te gebruiken).

Kantelbaar tafelblad met gaten en 1 schroefdraadbus.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, geperforeerde platen antracietgrijs, RAL 7016, scheidingsplaat lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Andere aanbouwdelen reduceren de draaglast overeenkomstig.

**Technische beschrijving**

Hefsnelheid	22 mm/s
-------------	---------

Werkblad lengte	2000 mm
Diepte	800 mm
Werkblad diepte	800 mm
Werkblad dikte	40 mm
Gewicht	120 kg
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Breedte	2000 mm
Draagvermogen bij continue belasting	300 kg
Maximale belastbaarheid	300 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	300 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Producttype	Werktafel