

**Garant****Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Blad van beuken multiplex bekleed met zwart rubber, kantelbaar tafelblad, Type: 1500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	920352 1500
GTIN	4062406229177
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. Buisframe met kantelbaar tafelblad (750 x 750 mm). Hellingshoek tot 20° mogelijk. Automatische beveiliging tegen wegglijden op het kantelbare tafelblad, bij 0° is de beveiliging tegen wegglijden volledig ingeschoven. Kantelbaar tafelblad met scheidingsplaten aan de zij- en achterkant. Met bussen in het werkblad voor de plaatsing van lampen en loepen. Werkblad van beuken multiplex met 5 mm dik, zwart rubber bekleed.

Zij- en achterkant voorzien van geperforeerde wanden □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van Easyfix haken, houders en accessoires voor geperforeerde wanden. Bekledingsplaten aan de zijkant maken serieopstelling mogelijk. Kabeldoorvoer in de bekledingsplaten aan de zijkant. Staander met 3 randaarde-contactdozen voor montage onder het frame (rechts of links te gebruiken).

Kantelbaar tafelblad met 1 schroefdraadbus.

**Kleur:**

In hoogte verstelbare poten, zwart. Dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, geperforeerde platen antracietgrijs, RAL 7016, scheidingsplaat lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Andere aanbouwdelen reduceren de draaglast overeenkomstig.

**Technische beschrijving**

Hefsnelheid	22 mm/s
-------------	---------

Werkblad diepte	800 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot	720 - 1200 mm
Gewicht	100 kg
Werkblad lengte	1500 mm
Werkblad dikte	40 mm
Diepte	800 mm
Breedte	1500 mm
Maximale belastbaarheid	350 kg
Draagvermogen bij continue belasting	350 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	350 kg
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Nominale spanning	250 V
Stekkertype ingang	F
Materiaaldikte	1 mm
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	40 mm
Producttype	Werktafel