

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder Synchro M1 – M12, Schacht-Ø d: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319736 30
GTIN	4062406229702
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

Minimale lengtecompensatie, snelwisselinzetstukken voor ER-spantangen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 338120.

Houderbuiten-Ø D: 43 mm

Afkoppellengte L: 46 mm

Kleurcode VDI-schacht: VDI 30

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Afkoppellengte L	46 mm
Lengtecompensatie druk	0,2 mm
Lengtecompensatie trek	1 mm
Houderbuiten-Ø D	43 mm
Producttype	VDI draadsnij voeding

