

**Weldonhouder Vorm AD, BT 40 A = 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302617 16
GTIN	4062406230364
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten fijn glaspargestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	16 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Opname	BT 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------