



## Weldonhouder Vorm AD, BT 50 A = 100, Span-Ø D1: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	302667 6
GTIN	4062406230388
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Alle schachten fijn glaspargestraald. Balanceerkwaliteit G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

#### Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	25 mm
Reservespanschroef nr. 309900	6
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Opname	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

---

## Accessoires

Reservespanschroef Voor span-Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------