



Binnenmeetgereedschap voor groeven en smalle openingen, Meetbereik: 10-14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	435175 10-14
GTIN	2050001951373
Artikelklasse	46D

Omschrijving

Uitvoering:

binnenmeetgereedschap voor het meten van groeven en smalle openingen tot een maximale groefdiepte van 5 mm.

Binnenmeettaster ON met vast toepassingsbereik. Met wigvormige HM-naald.

Opmerking:

Tot meetbereik 530 mm op aanvraag.

Technische beschrijving

Meetbereik	10 - 14 mm
Invoerdiameter	10 mm
Minimale insteekbreedte	1,2 mm
Grootste meetdiepte	60 mm
Maximale spreidweg	4 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Precisie-binnenmeetgereedschap

