



## Novometer contourmeter, Meetbereik: 170-255mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	435170 170-255
GTIN	2050001951328
Artikelklasse	46D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Contourmeter Novometer voor het meten van de gemiddelde binnendiameter van **ronde, ovale of regelmatig veelhoekige openingen**. Voor het meten van **elastische delen**.

#### Opmerking:

Uitvoering met digitaal display of met slipkoppeling voor reproduceerbare meetkracht op aanvraag. Uitvoering voor meting van buitendiameters op aanvraag. Stationaire uitvoering met tafel beschikbaar als ondersteuning voor werkstuk. Novometer met aflezing van 0,01 mm op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Aflezing	0,1 mm
Meetbereik	170 - 255 mm
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Contourmeter

---

## Dienstverlening

Kalibratie3-Punts binnenschroefmaat Maximaal  
meetbereik 300 mm

022500 300